

Assicella di trasferimento BUFFALO 150 Allmobility




↔ 77 cm
↗ 32,5 cm
↑ 4 mm
⬆ 1,23 kg
max 150 kg*




*Distribuiti su 40 cm di superficie, con peso in appoggio di 25 kg distribuiti su 15 cm da ambo i lati.

Assicella in **fibra sintetica ad elevata scorrevolezza** per i trasferimenti dell'utente. È ideata per essere effettivamente trasportabile, infatti ha uno spessore di soli 4 millimetri ed un foro di impugnatura per la mano. L'assicella Buffalo 150 ha una colorazione vivace ed un doppio incavo per una maggiore stabilità e garantire la massima sicurezza durante il trasferimento. La fibra composita assicura **elevata resistenza** e

consente di evitare le dannose scheggiature superficiali che si creano nel tempo con altri materiali. L'elevata scorrevolezza nella parte superiore consente di scivolare agevolmente, consentendo il trasferimento. La scorrevolezza nella parte inferiore permette ad utenti con poca forza nelle mani di rimuoverla da sotto le gambe una volta effettuato il trasferimento. Certificata CE, dispositivo medico di classe I, prodotta in Italia.



L'assicella Buffalo 150 è un ausilio che si caratterizza per duttilità e versatilità di utilizzo. Può essere facilmente impiegata per piccoli trasferimenti in qualsiasi ambiente interno, sia ad esempio camera da letto, sala, cucina o bagno; come accade per lo spostamento da carrozzina a divano, letto, sedia o wc (e viceversa).



In ambiente esterno l'assicella, facilmente trasportabile grazie all'ingombro ed al peso limitato, è impiegata per lo spostamento in auto (entrata e uscita dall'abitacolo) o su panchine, sedie, divani.

Codice articolo	Descrizione
ALL 03	Assicella di trasferimento BUFFALO 150 Allmobility

Assicella di trasferimento BUFFALO 150 Allmobility con grip antiscivolo

Assicella Buffalo 150 dotata sulla base inferiore di due fasce in materiale antiscivolo per favorire il grip tra l'ausilio ed i punti di appoggio delle superfici di trasferimento. Le sezioni antiscivolo stabilizzano maggiormente l'assicella.

Codice articolo	Descrizione
ALL03 GRIP	Assicella di trasferimento BUFFALO 150 Allmobility grip antiscivolo

Grip antiscivolo applicabile


↔ 23 cm
↗ 8 cm
2 pz



Coppia di bande autoadesive applicabili sull'assicella di trasferimento, l'utente può scegliere dove posizionarle in base alle proprie esigenze.

Codice articolo	Descrizione
ALL ADESIGRIP2	Grip antiscivolo applicabile a BUFFALO 150 - confezione da 2 pz

↔ 77 cm
↗ 32,5 cm
↑ 4 mm
⬆ 1,23 kg
max 150 kg*



*Distribuiti su 40 cm di superficie, con peso in appoggio di 25 kg distribuiti su 15 cm da ambo i lati.

Borsa porta asse BUFFALOBAG

Si fissa tramite gli occhielli regolabili da 38 cm a 62 cm di larghezza sulle manopole di spinta della carrozzina.



↔ 34 cm
↑ 65 cm

Codice articolo	Descrizione
ALL03 BAG	Borsa da trasporto in TNT per assicella BUFFALO 150

Asse per trasferimenti con doppia scanalatura e fondo antiscivolo




↔ 73 cm
↗ 33 cm
↑ 6 mm
📦 1,35 kg
📦 max 135 kg

Asse per trasferimenti con doppia impugnatura per le mani e forma rettangolare. È dotata di una doppia scanalatura che consente alla tavola di adattarsi alla forma della carrozzina, fornendo all'asse una leggera sagomatura che nel contempo funge da spondina per rendere ulteriormente sicuro il trasferimento.

La superficie superiore è liscia per agevolare lo spostamento attraverso lo scivolamento dell'utente, la base inferiore dell'asse presenta due fasce

in materiale antiscivolo che favoriscono il grip tra l'ausilio ed il punto d'appoggio della carrozzina ed il divano, il letto, il wc o la seduta dell'auto; stabilizzando così l'ausilio. Leggera e facilmente trasportabile grazie anche allo spessore di 6 mm.

Codice articolo	Descrizione
TR BLUASS	Asse per trasferimenti con doppia scanalatura e fondo antiscivolo



L'asse per trasferimenti, conservando le medesime caratteristiche, ad eccezione della doppia scanalatura, è disponibile nella versione con dimensioni ridotte. Facilmente trasportabile, questo modello è utile nelle situazioni in cui ci sono spazi ristretti.

Codice articolo	Descrizione
TR SMALASS	Asse per trasferimenti Small con fondo antiscivolo



Per movimentazioni professionali si consiglia l'uso delle diverse combinazioni con: cintura lombare, cintura per gambe.



Asse di trasferimento Small con fondo antiscivolo

↔ 60 cm
↗ 33 cm
↑ 5 mm
📦 1 kg
📦 max 135 kg



Asse di trasferimento rettangolare bianca

↔ 70 cm
↗ 23 cm
↑ 12 mm
📦 1,64 kg
📦 max 120 kg



Asse rettangolare rigida e sicura per il trasferimento autonomo o assistito dell'utente. L'asse garantisce la massima sicurezza perché in grado di sopportare carichi fino a 120 kg ed ha una superficie liscia che favorisce lo spostamento dell'utente dalla carrozzina al letto, al wc, alla poltrona o al sedile dell'auto. Dotata di un incavo e fori di impugnatura.

Codice articolo	Descrizione
TR ASSEDRIT	Asse di trasferimento rettangolare bianca

